

VERRA B705

Vollleder-Feuerwehrtiefel im besonders niedrigen Schnitt an der unteren Grenze der Kategorie „C“ zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Der minimalistisch konzipierte Einsatzstiefel erfüllt die Anforderungen der Feuerwehnorm und eignet sich dadurch ideal sowohl für den Geländeinsatz als auch für technische Hilfeleistungen und Brandeinsätze. Er bietet ein hervorragendes Verhältnis von Preis und Leistung und verfügt über Technologien und Elemente aus unseren höheren Feuerweherschuh-Serien, wie die Explorer-Sohle, HeelLock, Grip System oder den Twin Guard-Schutz. Die Konstruktion des Stiefels wurde so entwickelt, dass er am Fuß möglichst leicht wirkt und gleichzeitig robust ist, Stabilität, Komfort und sicheren Halt unter allen Einsatzbedingungen bietet.

Farbe: Black 
Größen: 35–53

Membrane: PES

OBERMATERIAL:

- Vollleder-Obermaterial aus hydrophobiertem Rindleder mit einer Stärke von 2,0–2,2 mm sowie kombiniertem Rindleder mit einer Stärke von 1,0–1,2 mm.
- Knöchelschutz – in die innere Schaftkonstruktion integriert für erhöhten Tragekomfort.
- Reflexelemente am Schaft so positioniert, dass sie auch beim Tragen der Einsatzbekleidung sichtbar und wirksam bleiben.
- GRIP System – große Schleifen im oberen Bereich des Stiefels für einfaches Anziehen und komfortable Handhabung auch mit Handschuhen.
- Hohe Beständigkeit gegen Strahlungswärme.
- Dank der ErgoFIT Pro-Technologie ist der Stiefel ausreichend gepolstert und bietet maximalen Tragekomfort.

HERAUSNEHMBARES SCHNÜRSYSTEM:

- Verschlussmöglichkeit mittels Frontreißverschluss oder klassischer Frontschnürung.

SOHLE:

- EXPLORER-Gummisohle.
- Selbstreinigendes Sohlenprofil.
- Speziell profilierte Funktionszonen.
- Antistatisch, rutschhemmend sowie beständig gegen Öle, Säuren und Kraftstoffe.
- Hitzebeständigkeit bis 250 °C.
- Shock Absorber – stoßdämpfendes Element im Fersenbereich zur Reduzierung von Gehbelastungen.

NORMEN:

- EN 15090:2012)
- EN ISO 20345:2022
- EN ISO 20345:2022/A1:2024
- Zertifizierung für orthopädische Einlegesohlen, die DGUV 112-191 erfüllen.



HERAUSNEHMBARE INNENSOHLE:

- Die AdaptFIT Insole Technology besteht aus einem System von drei austauschbaren anatomischen Einlegesohlen:
- **Typ 1:** Einlegesohle für hohen Spann. Geringste Stärke. Material: Filz 600 g, KNITOX (99 % Polyester, 1 % Carbonfaser).
- **Typ 2:** Einlegesohle für mittleren Spann (Standard-Einlegesohle). 5,5 mm PolyEVAc-Keil. Material: Filz 600 g, LATEX Memory, KNITOX.
- **Typ 3:** Einlegesohle für niedrigen Spann. 6,5 mm PolyEVAc-Keil. Größte Stärke. Material: Filz 600 g, LATEX Memory, KNITOX.

VERRA B705

TrueFOOT LEISTEN:

- Dank des eigenen Komfortleisten TrueFOOT – einer dreidimensionalen Form, die den Schuhaufbau auf Grundlage anthropologischer Messungen und systematischer Forschung definiert – reagiert das Schuhdesign auf die physiologischen Bedürfnisse des Fußes des Trägers.
- Der Leisten wurde auf Basis von Fußmessungen von Feuerwehrkräften entwickelt und verfügt über ausreichend Breite im Zehen- und Ballenbereich. Diese Konstruktion unterstützt eine optimale Durchblutung des Fußes und hilft, Auskühlung sowie Fußdeformationen vorzubeugen.

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE:

- Komposit-Textilie mit durchtrittsicherer Technologie.
- Durchtrittsschutzklasse PL.

FUTTER:

- Textillaminat mit PES-Membran bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit auch unter extremen Bedingungen bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität.

ZEHEN- UND FERSENSCHUTZ:

- Gummi-Zehenkappe und Fersenbereich mit Rippenstruktur für schnelles und komfortables Ausziehen – TwinGuard-System.
- Schutzkappe aus abriebfestem Gummi. Hitzebeständig bis 250 °C.

ZEHENSCHUTZKAPPE:

- NANO-Kompositkappe aus mehreren Schichten laminierten Glasfasergewebes mit harzbasierter Beschichtung, die Carbon-Nanoröhrchen enthält.
- Leicht und außergewöhnlich stoßfest.

WEITERE INFORMATIONEN:

- Sohle auf 500.000 Biegezyklen getestet.
- Heel Lock System – Fixierung des Fußes im Schuh auch bei nicht vollständig geschlossenem Verschlusssystem. Die Konstruktion des Schuhs ist so ausgelegt, dass der Schaft optimal an der Ferse anliegt und Fuß sowie Schuh als Einheit stabilisiert.
- Im besonders niedrigen Schnitt an der unteren Grenze der Kategorie „C“

PFLEGE DER SCHUHE

Trockene und gereinigte Schuhe mit einer Creme mit hydrophober Wirkung behandeln. Es kann auch ein geeignetes Imprägnierspray verwendet werden, das für Membranschuhe aus Glattleder geeignet ist.

Die Schuhe trocken, gereinigt und gepflegt in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung lagern.

Weitere Informationen zur Pflege finden Sie hier:

www.holik.com > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by
the European Union

Holík International, s.r.o.
Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín
Tel.: +420 577 125 500
E-mail: info@holik.com
Instagram: [holik_international](https://www.instagram.com/holik_international)
Facebook: [holikinternational](https://www.facebook.com/holikinternational)
Web: www.holik.com

Holík GmbH
Lise-Meitner-Straße 1-13
D-42119 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 202 786 6278
Mob.: +49 170 788 8432
E-mail: mail@holik-gmbh.de
Web: www.holik.com



CE 1023

09/2026